



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 100-140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

OAH	37 mm
Teljes hossz L	150 mm
Beszúrási mélység t_{max}	25 mm
H	25 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fejhossz L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Gyártó jelölése	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés