




## PENTACUT 24N-C/34N-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,5/24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273939 1,5/24
GTIN	7291075346831
Árucikk kategória	26K

### Leírás

**Kivitel:**

Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

**Felhasználás:**

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

**Alkalmazható:**

273924 – 273925 sz. tartó.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	0,02 mm
Sarokrádiusz R	0,1 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	5 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm

Előtolás f	0,05 - 0,11 mm/ford,
Sarokrádiusz R tűrés	0,05 mm
Lapkaméret Ø d	24 mm
Sorozat	PENTACUT
Gyártó jelölése	PENTA 24N150C010 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz