



FLASHPENTA PMN D-J/D-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Árucikk kategória	26K

Leírás

Kivitel:

Szárak, kemény anyagok leszúrásához és nehéz alkalmazásokhoz. Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Alkalmazható:

273576 – 273577 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,06 - 0,22 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,03 mm
Sarokrádiusz R tűrés	0,03 mm
Sorozat	FLASHPENTA

Gyártó jelölése	PMN D32-3C02 IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz