

**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Árucikk kategória	26l

Leírás**Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L_3	11,2 mm
Sorozat	MINCUT
Teljes hossz L	90 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Lapkaméret	10 mm
Fejhossz l_2	17,2 mm
Működő szélesség f_1	2,4 mm
Radiális szélesség f_2	5,5 mm
Hűtés Ø d_5	6 mm
Rádiusz R	4,6 mm
Gyártó jelölése	MIFHR 12C-10

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés