


**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Árucikk kategória	26l

**Leírás****Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

**Alkalmazható:**

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	MINCUT
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	12,5 mm
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz l <sub>2</sub>	19 mm
Működő szélesség f <sub>1</sub>	2,7 mm
Radiális szélesség f <sub>2</sub>	7,5 mm
Hűtés Ø d <sub>5</sub>	8 mm
Rádiusz R	10,3 mm

Gyártó jelölése	MIFHR 16C-15
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés