


**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Árucikk kategória	26l

Leírás**Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Sorozat	MINCUT
Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	15 mm
Középtolódás L ₃	12,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Fejhossz l ₂	19 mm
Működő szélesség f ₁	4,7 mm
Radiális szélesség f ₂	9 mm
Hűtés Ø d _s	8,5 mm
Rádiusz R	11,3 mm

Gyártó jelölése	MIFHR 20C-15
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés