

**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Árucikk kategória	26l

Leírás**Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	12 mm
Sorozat	MINCUT
Teljes hossz L	102,5 mm
Középtolódás L ₃	7,4 mm
Lapkaméret	8 mm
Fejhossz l ₂	12,5 mm
Radiális szélesség f ₂	5,5 mm
Működő szélesség f ₁	1,4 mm
Hűtés Ø d ₅	5 mm
Rádiusz R	3,8 mm
Gyártó jelölése	MIFHR 12C-8

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés