


**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Árucikk kategória	26l

**Leírás****Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

**Alkalmazható:**

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	7,4 mm
Lapkaméret	8 mm
Teljes hossz L	102,5 mm
Sorozat	MINCUT
Fejhossz l <sub>2</sub>	12,5 mm
Radiális szélesség f <sub>2</sub>	4,5 mm
Működő szélesség f <sub>1</sub>	1,4 mm
Hűtés Ø d <sub>5</sub>	5 mm
Rádiusz R	3,8 mm
Gyártó jelölése	MIFHR 10C-8

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés