


**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Árucikk kategória	26l

Leírás**Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	16 mm
Középtolódás L ₃	11,2 mm
Lapkaméret	10 mm
Sorozat	MINCUT
Teljes hossz L	90 mm
Fejhossz l ₂	17,2 mm
Működő szélesség f ₁	2,4 mm
Radiális szélesség f ₂	7,5 mm
Hűtés Ø d ₅	6 mm
Rádiusz R	4,6 mm

Gyártó jelölése	MIFHR 16C-10
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés