


**MINCUT furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270420 16/10 |
| GTIN | 7291075262414 |
| Árucikk kategória | 26l |

Leírás**Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422 – 270429 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Középtolódás L ₃ | 11,2 mm |
| Lapkaméret | 10 mm |
| Sorozat | MINCUT |
| Teljes hossz L | 90 mm |
| Fejhossz l ₂ | 17,2 mm |
| Működő szélesség f ₁ | 2,4 mm |
| Radiális szélesség f ₂ | 7,5 mm |
| Hűtés Ø d ₅ | 6 mm |
| Rádiusz R | 4,6 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Gyártó jelölése | MIFHR 16C-10 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Furatkés |