



MINCUT MIFR forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Lapkaméret \varnothing d	8 mm
Max. fogásmélység t_{max}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka