



## MINCUT MIUR forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Árucikk kategória	26J

### Leírás

**Kivitel:**

Teljes rádiusz 45°-os belső beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

270420 sz. furatkés.

### Műszaki leírás

Max. fogásmélység $t_{max}$	1,36 mm
Legkisebb $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Beszúrás előtolás f	0,01 - 0,03 mm/ford,
Esztergálás előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
WF	3,6 mm
Fogásmélység $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Sarokrádiusz R	1 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka