



MINCUT MIUR forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,5/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Teljes rádiusz 45°-os belső beszúráshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Legkisebb $\varnothing D_{\min}$	8,1 mm
Max. fogásmélység t_{\max}	1,2 mm
Esztergálás előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Beszúrás előtolás f	0,01 - 0,03 mm/ford,
WF	3,6 mm
Fogásmélység a_p	0,03 - 0,5 mm
Sarokrádiusz R	0,75 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c

80 - 140 mm/min

Termék fajtája

Mini cserélhető váltólapka