



MINCUT MIGR forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Belső beszúráshoz kis fogásmélységnél.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Lapkaméret \varnothing d	8 mm
Max. fogásmélység t_{max}	1,4 mm
Legkisebb \varnothing D_{min}	8,5 mm
Beszúrási szélesség w	1 mm
Beszúrás előtolás f	0,01 - 0,03 mm/ford,
WF	4 mm
Esztergálás előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Sarokrádiusz R	0,05 mm
Sorozat	MINCUT

Fogásmélység $a_{p \min}$	0,05
Fogásmélység $a_{p \max}$	0,5
Gyártó jelölése	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka