



MINCUT MEFL forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,6/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Lapkaméret \varnothing d	8 mm
WF	2,7 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Max. fogásmélység t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Sarokrádiusz R	0,8 mm
Sorozat	MINCUT
Gyártó jelölése	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka