



MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

INSL	17,4 mm
Beszúrás előtolás f	3,1 mm/ford,
WF	3,1 mm
Axiális beszúrás előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Max. fogásmélység t_{max}	5,5 mm
Lapkaméret \varnothing d	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Síkesztrgálás beszúrás f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Sorozat	MINCUT

Gyártó jelölése	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka