



MINCUT MEFL forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

INSL	24,5 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Lapkaméret \varnothing d	10 mm
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,05 mm/ford,
Max. fogásmélység t_{max}	9 mm
Sarokrádiusz R	1,5 mm
Sorozat	MINCUT
Gyártó jelölése	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka