



## MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2,5/10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Árucikk kategória	26J

### Leírás

**Kivitel:**

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

**Alkalmazható:**

270420 sz. furatkés.

### Műszaki leírás

Beszúrás előtolás f	3,15 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrás f	0,02 - 0,05 mm/ford,
Max. fogásmélység $t_{max}$	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Axiális beszúrás előtolás f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Lapkaméret $\varnothing$ d	10 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Sorozat	MINCUT

Gyártó jelölése	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka