



MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2,2/8mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270428 2,2/8 |
| GTIN | 7291075359527 |
| Árucikk kategória | 26J |

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Beszúrás előtolás f | 3,1 mm/ford, |
| INSL | 17,4 mm |
| WF | 3,1 mm |
| DAXN-DAXX | 7 - 20 mm |
| Axiális beszúrás előtolás f | 0,02 - 0,1 mm/ford, |
| Síkesztrgálás beszúrás f | 0,02 - 0,06 mm/ford, |
| Lapkaméret \varnothing d | 8 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 5,5 mm |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm |
| Sorozat | MINCUT |

| | |
|--|----------------------------|
| Gyártó jelölése | MEFL 8-2.20-0.20 IC908 |
| Minőség | IC908 |
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 180 mm/min |
| Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |