



DOVEIQGRIP THD készár, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Szárméret	25 mm
Beszúrási szélesség w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Gyártó jelölése	THDR 2525-10T20-IQ
Kinyúlási hossz	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés