



DOVEIQGRIP THD készár, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 40/16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Beszúrási szélesség w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
Szárméret	40 mm
Gyártó jelölése	THDR 4040-16T50-IQ
Kinyúlási hossz	50 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

