



## MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,5/8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Árucikk kategória	26J

### Leírás

**Kivitel:**

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

**Alkalmazható:**

270420 sz. furatkés.

### Műszaki leírás

Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
WF	2,6 mm
Lapkaméret Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Beszúrási előtolás f	2,6 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Sorozat	MINCUT

Gyártó jelölése	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka