

**DOVEIQGRIP THD készár, balos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Kivitel:**

Külső beszúró megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

HBL	30 mm
Beszúrási szélesség w	12 mm
Szárméret	25 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
WB	11 mm
CDX	20 mm
Gyártó jelölése	THDL 2525-12T20-IQ
Kinyúlási hossz	20 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem

Termék fajtája

Esztergákés