

**DOVEIQGRIP THD készár, balos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274141 25/10 |
| GTIN | 7291075316742 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás**Kivitel:**

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Sorozat | DOVEIQGRIP |
| Szárméret | 25 mm |
| WB | 9,2 mm |
| HBL | 30 mm |
| HBH | 8 mm |
| CDX | 20 mm |
| OAL | 170 mm |
| Beszúrási szélesség w | 10 mm |
| Gyártó jelölése | THDL 2525-10T20-IQ |
| Kinyúlási hossz | 20 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrási lehetőség | nem |
| Termék fajtája | Esztergákés |

