



DOVEIQGRIP THD készár, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Beszúrási szélesség w	14 mm
Szárméret	25 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Gyártó jelölése	THDR 2525-14T20-IQ
Kinyúlási hossz	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés