



## MINCUT MEFL forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Árucikk kategória	26J

### Leírás

**Kivitel:**

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

**Alkalmazható:**

270420 sz. furatkés.

### Műszaki leírás

Lapkaméret $\varnothing$ d	8 mm
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	5,5 mm
Sarokrádiusz R	1 mm
Sorozat	MINCUT
Gyártó jelölése	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka