



DOVEIQGRIP TIGER-IQ forgácsoló betétek, IC830, Beszúrási szélesség w: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274149 14
GTIN	7291075316575
Árucikk kategória	26H

Leírás

Kivitel:

Y-forgácstörő általános beszúró megmunkáláshoz. Pozitív forgácsolakító. Lágú vágás.

Felhasználás:

Külső beszúráshoz a nagy forgácsolási térfogat érdekében.

Műszaki leírás

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/ford,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Sarokrádiusz R	1,5 mm
Beszúrási szélesség w	14 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP

Gyártó jelölése	TIGER 1415Y-IQ IC830
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 180 m/min
Minőség	IC830
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz