



HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Árucikk kategória	26C

Leírás

Kivitel:

Optimalizált forgácsolakítás és kontrolált forgácsképződés.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrás előtolás f	0,09 - 0,15 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm

Esztergálás előtolás f	0,18 - 0,24 mm/ford,
INSL	19 mm
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,4 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Gyártó jelölése	GRIP 4004T IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	T
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	80 - 180 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz