



DOVEIQGRIP TIGER-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w: 14mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274148 14 |
| GTIN | 7291075316506 |
| Árucikk kategória | 26H |

Leírás

Kivitel:

Y-forgácsstörő általános beszúró megmunkáláshoz. Pozitív forgácsalakító. Lágú vágás.

Felhasználás:

Külső beszúráshoz a nagy forgácsolási térfogat érdekében.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Sarokrádiusz R | 1,5 mm |
| INSL | 161 mm |
| Beszúrási szélesség w | 14 mm |
| fg | 0,22 - 0,45 mm/ford, |
| CWTOL | 0,08 mm |
| RETOL | 0,05 mm |
| Sorozat | DOVEIQGRIP |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gyártó jelölése | TIGER 1415Y-IQ IC808 |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka profil | semleges |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Forgácstörő | Y |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 180 m/min |
| Minőség | IC808 |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |