



## DOVEIQGRIP TIGER-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274148 16
GTIN	7291075316513
Árucikk kategória	26H

### Leírás

**Kivitel:**

Y-forgácsstörő általános beszúró megmunkáláshoz. Pozitív forgácsalakító. Lágú vágás.

**Felhasználás:**

Külső beszúráshoz a nagy forgácsolási térfogat érdekében.

### Műszaki leírás

fg	0,22 - 0,5 mm/ford,
CWTOL	0,08 mm
INSL	20 mm
Sarokrádiusz R	1,5 mm
RETOL	0,05 mm
Beszúrási szélesség w	16 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP

Gyártó jelölése	TIGER 1615Y-IQ IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 180 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz