

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Típus	ALU
Sorozat	HELI3MILL
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	3
Előtolás f_z	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	TPCR 1003PDFR-P
Geometria	PDFR-P

Gyártó jelölése	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Minőség	IC28
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	640 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	560 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	320 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		