


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNN-PL
Sorozat	HELISLOT
Előtolás $f_z$	0,15 mm
Típus	ST900

Geometria	PNN-PL
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNN-PL IC845
Minőség	IC845
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		