

**TDKT 1505PDR, IC882, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226563 S
GTIN	7291075312621
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	HELI3MILL
Váltólapka ISO kód	TDKT 1505PDR
Típus	S
Előtolás $f_z$	0,15 mm
Cserék / élek száma	3
Geometria	PDR

Gyártó jelölése	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Minőség	IC882
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		