



UV-FORM - munkalámpa UV fényelUV-FORM



Rendelési adatok

Rendelés száma	081565 UV-FORM
GTIN	5708997354087
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

UV-FORM - a legnagyobb teljesítményű UV lámpa a piacon. Az UV-FORM egy új AKKUS LED-es munkalámpa nagy teljesítményű 1,5 W-os felső UV spotlámpával. Az UV-Form az új COB LED szalaggal is fel van szerelve az egyedülállóan erőteljes és teljesen egyenletes megvilágítás érdekében. Összegezve tehát egy nélkülözhetetlen univerzális munkalámpát és UV vizsgálati lámpát kap egyben, és nincs szükség speciális lámpákra az UV-érzékeléshez. Az ultraibolya fény a légkondicionáló berendezések szivárgáskereséséhez használható nyomelemek segítségével. Vagy szivárgáskereséshez nagy, komplex hűtő-/fagyasztóberendezéseknél, folyamathűtő rendszereknél, hőszivattyúknál stb. A FLEXible lámpafej 180-ban elforgatható, és a lámpát erős beépített mágnessel és egy forgatható robusztus akasztóval szállítjuk övhöz való rögzítéshez.

Műszaki leírás

Égő	COB LED
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
IP védettségi osztály	IP 20
Termék fajtája	Munkalámpa