



Ceruzalámpa WORK PEN 200 R, Típus: WORK-PEN



Rendelési adatok

Rendelés száma	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

200 lumenes AKKUS-LED-es ceruzalámpa fokozatmentes fényerő-szabályozó funkcióval és beépített mágnessel.

A **WORK PEN 200 R** egy **AKKUS ceruzalámpa** és a frissített FLASHLIGHT termékcsalád része. A tökéletes munkalámpa professzionális ellenőrzési feladatokhoz – mindig kéznél van!

A LED-es ceruzalámpa extrém **nagy teljesítményű** megvilágítást biztosít mind a lámpafejből (akár 200 lumen), mind a felső spotlámpából, amely egy ilyen kis ceruzalámpához képest lenyűgöző, **150 lumenes** fényerővel világít. Az oldalra szerelt kapcsológomb pedig egyszerű egykezes használatot tesz lehetővé.

A lámpatest **10%** és **100%** közötti fokozatmentes fényerő szabályozás funkcióval is rendelkezik, így a fénytelsítmény az adott feladathoz igazítható. A strapabíró alumínium konstrukció **kényelmes** markolattal rendelkezik, a **karcsú** és kompakt kialakítás pedig a legelérhetőbb és legszűkebb területekhez is hozzáférést biztosít.

A **WORK PEN 200 R** a lámpa aljába és a **csiptetőbe integrált** mágnesekkel rendelkezik felakasztáshoz vagy tároláshoz. Ez nagyobb rugalmasságot és a lámpa könnyű elhelyezését eredményezi, amikor mindkét kézre szükség van a feladat elvégzéséhez.

A ceruzalámpa egyszerűen USB-kábellel **tölthető**, így nincs szükség az ELEMEK problémás, időigényes cseréjére. Az elől található **akkumulátor-visszajelző** megmutatja a töltöttségi szintet. Csiptetővel a mellő zsebhez.

A WORK PEN 200 R egyedülálló és az EU formatervezési mintaoltalma által védett.

A WORK PEN 200 R kiszállítása tápegység és töltőkábel nélkül történik.**Funkció:**

IP30: Védett $\varnothing > 2,5$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	10 óra
IP védettségi osztály	IP 30
Fénykibocsátási szög	105 fok
Fényáram	20 - 200 lm
Égő	LED modul
Színhőmérséklet	6000 K
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	0,75 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Vizsgálólámpa