

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 12 mm, Ø D: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218567 125
GTIN	4045197530516
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219984 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	23,7 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Effektív élek száma Z_{eff}	6
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219984
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP