

**TANGFGRIP lapkatartó, semleges, Beszúrási szélesség w: 3,05mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273610 3,05 |
| GTIN | 7291075456585 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Alkalmazható:

273600 – 273605 sz. befogószár.

Alkalmazható:

LOGIPFGRIP

Figyelem:

A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Beszúrási szélesség w | 3,05 mm |
| Sorozat | TANGFGRIP |
| CUTDIA | 42 mm |
| Axiális beszúrási lehetőség | nem |
| Száralak | Esztergakés |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Maximális munkadarab Ø-höz | 42 mm |
| Kinyúlási hossz | 21 mm |
| Gyártó jelölése | TGAQ D42-3-2Z |
| OAL | 32 mm |
| Felhasználás módja | semleges |
| Belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |