

Garant**SNHX 1102 semleges, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 4 mm

Minőség: HB7525

Leélezési szélesség: 0,15 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Leélezési szélesség	0,15 mm
Minőség	HB7525
Váltólapka ISO kód	SNHX 1102
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	2,3 mm
a_p horonyszélességhez	4 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz