

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 16 mm, Ø D: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218569 80
GTIN	4045197530684
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

**Sík horonyfenék eléréséhez kérjük, semleges, balos és jobbos váltólapkákat használjon, és a semleges lapkát a középső lapkafészek sorra szerelje.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SNHX
----------------------	------

Effektív élek száma $Z_{eff}$	2
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Gallérhossz $L_1$	15 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	20 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219984
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2