

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 10 mm, Ø D: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218566 160
GTIN	4045197530400
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	160 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	8
Felfogó furat Ø	40 mm

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	41,2 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Váltólapkák száma	16
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP