


**CCMT 09T302, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	ISOTURN
Forgácstörő	F3P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Fogásmélység a_p	0,1 - 2 mm

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Minőség	IC807
Előtolás f	0,06 - 0,25 mm/ford,
Gyártó jelölése	CCMT 09T302-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz