

**Garant****Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 0,45Nm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211750 0,45
GTIN	4045197607584
Árucikk kategória	21B

## Leírás

**Kivitel:**

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

**Funkció:**

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó **hallhatóan és érezhetően** kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

**Felhasználás:**

**C 6,3** vagy **E 6,3** száras **1/4 col bitekkel**, pl. a **674252 sz. Torx Plus® bittel** kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

Szállítás bit **nélkül** történik.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Pengehossz	50 mm
------------	-------

Nyomaték mérési pontossága	±15 %
Beállított nyomaték	0,45 Nm
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Teljes hossz L	107 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Visszajelzés	kioldó
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Tartozék

„TQ-Station“ – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz

659964