

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma  
Z: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215609 16/4
GTIN	4045197409843
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	90 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm

Kinyúlási hossz $L_1$	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,9 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,89 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP