

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
20/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215605 20/4
GTIN	4045197409584
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Vágóél Ø D _c	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	85 mm

Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	16,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Interpolációs marás a_p	0,9 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,68 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	18 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827