



Sarokcsiszoló GWX, Típus: 9-125S



Rendelési adatok

Rendelés száma	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors:** A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetők elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó:** Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható:** A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül!** Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.

Sarokcsiszoló 125 mm-es, 900 W motorral. **X-Lock rendszer.**

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat és karton.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Különlegesség	Változó fordulatszám
Fordulatszám-tartomány	2800 - 11000 min ⁻¹
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Hálózati frekvencia	50 Hz
Sorozat	X-LOCK rendszer
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	900 W
Gyártó jelölése	GWX 9-125S
Súly	2,1 kg
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Sarokcsiszoló GWXakku nélkül Típus 18V15SC	077011 18V15SC
Sarokcsiszoló GWX Típus 9-115S	077050 9-115S
Sarokcsiszoló GWXakku nélkül Típus 18V15C	077011 18V15C
Sarokcsiszoló GWX Típus 19-125S	077050 19-125S
Sarokcsiszoló GWX Típus 14-125	077050 14-125