

SONO  SWISS®**Moduláris ultrahangos tisztítókészülék MOD, Úrtartalom: 60l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082922 60
GTIN	2050001940162
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Moduláris készülék multifrekvenciás technikával. A Duplex nemesacél edények olajleválasztóval, szivattyús keringtetéssel és plusz oldalsó ultrahanggal szerelhetőek fel. Öblítő készülékkel vagy forró levegős szárítóval bővíthető.

- **Ultrahangos rezgőrendszerek: Több ultrahangos rezgőrendszer mikroszkopikus méretű vákuumbuborékot hoz létre a tisztító folyadékban, melyek a nyomásingadozás következtében kidurrannak és ezáltal eltávolítják a tisztítandó tárgyak felületéről a szennyeződés részecskéket.**
- **Boost funkció: Második „Powerclean” tisztítási fokozattal az erős szennyeződések ill. oxidáció intenzív tisztításához.**
- **Sweep funkció: A homogén rezgésmező eloszlás érdekében.**
- **Gáztalanítási és automatikus gáztalanítási funkció: Az újonnan betöltött tisztítófolyadék levegővel telített.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Mono ultrahangos tisztítókészülékek hegesztett Duplex nemesacél edénnyel különösen kemény felhasználáshoz, pl. csiszoló- és polírozó szer által okozott szennyeződések, külön rendelésre szállítható.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Készülék hossza: 725 mm

Készülék szélessége: 562 mm

Készülék magassága: 850 mm

Betétkosár hossza: 460 mm

Betétkosár szélessége: 275 mm

Tisztítómedence magassága: 240 mm

Műszaki leírás

Tisztítómedence magassága	240 mm
Öblítő modullal bővíthető	igen
Olajválasztóval bővíthető	igen
Ultrahangos csúcsteljesítmény	3200 W
Fűtőtéljesítmény	1700 W
Készülék szélessége	562 mm
Készülék hossza	725 mm
Szivattyús szűrővel bővíthető	igen
Szárító modullal bővíthető	igen
Tisztítómedence űrtartalom	60 l
Lefolyó csatlakozó méret	1 coll
Tisztítómedence hossza	510 mm
Készülék magassága	850 mm
Súly	60 kg
Tisztítómedence szélessége	350 mm
Betétkosár szélessége	275 mm
Teljesítményfelvétel	2510 W
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes

Betétkosár hossza	460 mm
Névleges tartalom	50 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082936 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082936 10
Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 0,85	082933 0,85
Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082938 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T1	082930 T1
Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082939 10
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 25	082933 25
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T2	082930 T2
Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082939 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082937 2,5
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK

Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 60	082926 60
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 25	082931 25
Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T5	082930 T5
Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082937 10
Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082935 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T6	082930 T6
Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082938 10
Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Fedél A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 60	082927 60
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T4	082930 T4
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T3	082930 T3
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1