



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: HF8R-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.**
- **Cserélhető, mosható fejpánt.**
- **Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.**

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor kapacitás	3,7 Ah
Fényáram 2 fokozat	20 lm
Világítási távolság	210 m
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Világítási idő	3 - 10 óra

Advanced Focus System (AFS)	igen
Világítási időtartam 2. fokozat	90 óra
Súly	198 g
Világítás fényerő szabályozható	igen
Ház színe	fekete
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	HF8R WORK
újratölthető	igen
IP védettségi osztály	IP 68
Fényáram	300 - 900 lm
Boost fényáram	1600 lm
Termék fajtája	Homloklámpa