

Garant**APMT 060204 FR Gyémántbevonatú, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Árucikk kategória	21B

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060204 FR
Minőség	HB7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		