

Yale

Homlokkerekes csigasor Yalelift 360°, Teherbírás: 1t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086025 1
GTIN	4025092930611
Árucikk kategória	08X

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

A 360°-ban elforgatható kézi láncvezető bármely helyzetben lehetővé teszi a használatot. Nehéz felhasználásra tervezve. Megfelel a legújabb európai biztonsági előírásoknak. A kezelőnek ezután nem kell a teher veszélyzónájában dolgoznia.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.

Integrált futóműves kivitel, horganyzott kivitel és ATEX külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Emelőerő névleges terhelésnél	30 daN
Láncágak száma	1
Teherbírás	1000 kg
Teherbírás t	1 t

Normál emelési magasság	3 m
Súly	13 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor