

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7530, Ø D: 24,75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231640 24,75
GTIN	4045197604637
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,37 mm/ford,
Alapelem méret	24 mm
Ø D	24,75 mm
Sorozat	HiPer-Drill
Cserék / élek száma	1
Csúcsszög	135 fok

Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	40 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 10IP	231999 10IP
-------------------------------	-------------